

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3

## Ihre Vorteile

- Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTB ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den BLUEMARK Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
- Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 7 mm
- Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
- Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5775288
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2317
Katalogseite	Seite 204 (C-3-2019)
GTIN	4046356561785
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,66 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CN

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker



5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker unbeschriftet
Ausführung	Kartenform

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	3
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
Querschnitt min.	16 mm <sup>2</sup>

### Beschriftungstechnologie

Gerät	5147999 BLUEMARK CLED
Bedruckbarkeit	UV-LED-Technologie

### Maße

Breite	30 mm
Länge	52 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	14 mm ... 136 mm
------------------	------------------

### Materialangaben

RoHS Konform	ja
Farbe	weiß
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 7 mm
--------------------------	--------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker



5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>

Prüfdauer	96 h
-----------	------

## Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

## Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

## Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

## Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

## Montage

Montageart	Kabelbindermontage
------------	--------------------

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

### ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## Zubehör

### BLUEMARK ID - Drucker

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003334>



Monochromer Drucker mit UV-LED-Technologie, integrierte Kennzeichnungssoftware „MARKING SYSTEM APP“ on board. 7“-Touch-Farbdisplay, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

---

### BLUEMARK ID COLOR - Drucker

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002329>



Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-LED-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungssoftware „MARKING SYSTEM APP“ on board, 7“-Touch-Farbdisplay, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

## UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## BLUEMARK CLED - Drucker

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5147999>



Drucker mit LED-UV-Technologie zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UniCard-Format.

---

## BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigungspatrone

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044350>



Cleaning Cartridge zum Austausch

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Bezeichnungsstift

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146685>

Einwegschiebstift, inkl. Adapter, integrierter Farbpatrone und Aufbewahrungsdepot, Schriftstärke: 0,25 mm



---

## CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146686>

Einwegschiebstift, inkl. Adapter, integrierter Farbpatrone und Aufbewahrungsdepot, Schriftstärke: 0,35 mm



# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5067815>

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,25 mm  
Schriftstärke



---

## CMS-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5067828>

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,35 mm  
Schriftstärke





# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5067831>

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,5 mm Schriftstärke



---

## CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146684>

Farbpatrone, schwarze Spezialtinte, 5 Patronen zu je 1 ml, für hohe Anforderungen



# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## CMS-R-SET-TR - Reinigung-Set

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146751>



Reinigungsset, bestehend aus: 1x Reinigungsbecher, 2x Reinigungspatronen mit je 10 ml Reinigungsflüssigkeit und 2x Ersatzverschlusskappen für die Schreibstifte CMS-PEN ... und CMS-DISPOSABLE-PEN ...

---

## CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146752>



Reinigungspatronen mit Ersatzverschlusskappen, 2 Patronen mit je 10 ml Reinigungsflüssigkeit und 2 Kappen für die Schreibstifte CMS-PEN ... und CMS-DISPOSABLE-PEN ...

## UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146750>

Reinigungsflüssigkeit, 30 ml, für die Schreibstifte CMS-PEN ... und CMS-DISPOSABLE-PEN ...



---

## P1 UC-MAG 6 - Magazin

5146121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146121>

Magazin, für CMS-P1-PLOTTER und PLOTMARK, zur Aufnahme von UC-EMP..  
., UC-EMLP...



# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146662>

Patrone, zum Austausch, 20 ml UV-Farbe, schwarz inkl. Reinigungskartusche



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5147421>

Patrone, zum Austausch, 28 ml UV-Farbe, schwarz inkl. Reinigungskartusche



# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044345>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: schwarz

---

## BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044346>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: cyan

# UC-WMTB (52X30) - Kabelmarker

5775288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5775288>



## BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044347>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: magenta

---

## BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044348>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: gelb

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)