



[Startseite](#) > Aluminiumbänder

MTC Micro Tech Components GmbH

+49 (0) 9071 - 79 45 0

mtc.info@mtc.de

www.mtc.de

Aluminiumbänder

RAL-Serie

Technische Daten

Basismaterial:	Weichaluminiumfolie
Dicke:	ca. 40 µ
Dicke (inkl. Kleber):	ca. 70 µ
Kleberart:	leitend
Klebekraft:*	900 g/inch
Oberflächenwiderstand:**	< 0,5 Ω/□
Volumenwiderstand:**	< 0,1 Ω/□
Temperaturbeständigkeit:	max. 80° C

* Nach KS A 1107, ** Nach JIS K 7194



Aluminiumbänder



Stanzteile

Breite	Rollenlänge	Artikelnr.
6mm	50m	RAL6 mit Schutzabdeckung
10mm	50m	RAL10 mit Schutzabdeckung
15mm	50m	RAL15 mit Schutzabdeckung
25mm	50m	RAL25 mit Schutzabdeckung
30mm	50m	RAL30 mit Schutzabdeckung
50mm	50m	RAL50 mit Schutzabdeckung
60mm	50m	RAL60 mit Schutzabdeckung



Anfertigung nach
Kundenzeichnung

- **Weitere Breiten und Längen lieferbar**
- Mit elektrisch leitfähigem Kleber
- Stanzteile nach Kundenzeichnung lieferbar
- Zugeschnitten auf Rolle lieferbar



ISO 9001:2008
und ISO 14001:2009
zertifiziert



RoHS
konform



Andere Rollenlängen
lieferbar



Rollenware

Quellen-URL: <http://www.mtc.de/aluminiumbaender.html>

© mtc 2013