




4 Gewindeleisten M 3


M 3 Gewindeleiste 7 x 2 mm, verzinkt (für Standard-Modulschienen)

TE	Länge L mm	Bestell-Nr.
85	429,9	24-0059-85
64	323,2	24-0059-64
57	287,7	24-0059-57
43	216,5	24-0059-43
29	145,4	24-0059-29




M 3 Gewindeleiste 5 x 1,5 mm, verzinkt (für BUS-Modulschienen und Tragschienen)

TE	Länge L mm	Bestell-Nr.
85	429,9	24-0069-85
64	323,2	24-0069-64
57	287,7	24-0069-57
43	216,5	24-0069-43
29	145,4	24-0069-29




Vierkantmuttern M 2,5



- alternativ zu Gewindeleisten verwendbar
- zum Einschieben in die Nuten der Modulschienen

Nutabmessung mm	Bezeichnung	Bestell-Nr. (100 Stück)
5 x 1,5	Vierkantmutter M 2,5	630-192
7 x 2	Mutterhalter mit Mutter M 2,5	250-704

5 Blendwinkel



- zum Abdecken des Spaltes zwischen Seitenwand und Teilfrontplatten bzw. Rückwand
- mit seitlicher Nut für EMV-Kontaktfedern **11** (s. S. 236) zur rückseitigen Schirmung des Baugruppenträgers

Oberfläche:
transparent chromatiert

Material:
Aluminium

HE	H mm	Bestell-Nr. (1 Stück)
2	88	24-1037-02
3	132,5	24-1037-03
4	177	24-1037-04
4	177	24-1037-54
3 + 2 x 1/2		
6	266	24-1037-06
7	310,5	24-1037-07
7	310,5	24-1037-57
6 + 2 x 1/2		