

**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

G 2: 0.6/3.7; 0.6L/3.7; 0.6L/3.7AF Draka; 3C-2V;  
 75022 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH;  
 75060 V(0.6/3.7) Sytronic Kabel GmbH;  
 8241 Belden; KX 6A; RG-59B/U;  
 VK95 0.6/3.7 Percon  
 G39: 0.8/3.7 AF Draka; 0.8/3.7C Bedea;  
 1505A Belden HDTV; Image 720 Argosy;  
 75080 AFZ 4-S Midi 0.8/3.7 Sytronic;  
 Telass 80 Bedea; VPM2000 Gepco;  
 VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7 Percon

interface dimensions acc. to  
assembly code  
panel piercing

Steckgesicht nach  
Montageanleitung  
Montagebohrung

IEC 60169-17  
A11  
Z004

**Components**

centre contact  
outer contact  
tooth washer  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
CuZn39Pb3  
PTFE  
MVQ / NBR

**Finish / Oberfläche**

NiP-Au  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

75 Ω  
0-4 GHz  
1,5kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ


≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ

**Environmental**  
operating temp.  
barrier sealing  
RoHS compliant

**Umgebung**

Ⓐ Betriebstemperatur  
Längsdichtigkeit  
RoHS konform

-30°C / +85°C  
IP 67 (IEC 60529)  
2011/65/EU



M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	24.10.2016	MA	
			gepr./ appr.	23.11.2016	KL	ca./approx. 21
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1 (1:1)	TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse		
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01013A2224	
			Ersatz für/ replaces			
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1