

Serie 172 Lötspitzen, ERSADUR

■ MULTI-TIP 25



<p>0172BD</p> <p>ERSADUR, bleistiftspitz, 1,1 mm \varnothing</p>	<p>0172KD</p> <p>ERSADUR, meißelförmig, 3,1 mm</p>	<p>0172LD</p> <p>ERSADUR, angeschrägt 45°, 4,1 mm</p>
--	---	--

Serie 162 Lötspitzen, ERSADUR

■ MULTI-TIP 15
■ TIP 260



<p>0162BD</p> <p>ERSADUR, bleistiftspitz, 1,1 mm \varnothing</p>	<p>0162KD</p> <p>ERSADUR, meißelförmig, 2,6 mm</p>	<p>0162LD</p> <p>ERSADUR, angeschrägt, 45°, 3,6 mm</p>
--	---	---

Serie 132 Lötspitzen, ERSADUR

■ MULTI-TIP 08



<p>0132BD</p> <p>ERSADUR, bleistiftspitz, 1,0 mm \varnothing</p>	<p>0132KD</p> <p>ERSADUR, meißelförmig, 1,6 mm</p>	<p>0132LD</p> <p>ERSADUR, angeschrägt, 45°-Winkel, 2,6 mm</p>
--	---	--

Serie G 072 und G 132 Lötspitzen

■ GaslötKolben INDEPENDENT 75 (Serie G 072)
■ GaslötKolben INDEPENDENT 130 (Serie G 132)



<p>0G072CN/0G132CN</p> <p>meißelförmig, 1,0 mm</p>	<p>0G072KN/0G132KN</p> <p>meißelförmig, 2,4 mm</p>	<p>0G072AN/0G132AN</p> <p>meißelförmig, 3,2 mm</p>
<p>0G072VN/0G132VN</p> <p>meißelförmig, 4,8 mm</p>	<p>0G072BE/0G132BE</p> <p>Flammdüse</p>	<p>0G072HE/0G132HE</p> <p>Heißgasdüse</p>
<p>0G072RE/0G132RE</p> <p>Reflektorblech für Heißgasdüse 0G072HE/0G132 HE zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen</p>		<p>0G072MN/0G132MN</p> <p>Glühmesser</p>