



## 80-Watt-Lötkolben Kit, rutschfester Griff, EU

Artikelnummer: WLIRPK8023C  
Weller 80-Watt-Lötkolbenkit  
Rutschfester Griff, EU

Löten Sie sicher und fest mit dem Weller 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige LötKolben für alle Ihre Lötarbeiten.

## EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



## HAUPTMERKMALE

Sicherer und fester Griff:

Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt.

Schneller Spitzenwechsel möglich:

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Vielseitige Anwendung:

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher oder Schraubendreher gebogen – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten

Lieferumfang:

80 W Power-Lötkolben, Meißelspitze 10,0 mm (WLTC10IR80), Schraubendreher-Spitze 10,0 mm (WLTSL10IR80), LötKolbenhalter, LötHilfe, bleifreies Kolophoniumlot



#### Vielseitige Anwendung

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



#### Sicherer und fester Griff

Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt



#### Schneller Spitzenwechsel möglich

Easily replace worn tips or change tip applications



## TECHNISCHE DATEN

Leistung	80 W
Kabellänge	1.50

Gewicht in lb	0.76
Spannung	230 V
Temperaturbereich °F	900
CE	✓
Spitzengröße	10.0mm
Netzkabel	EMEA
Gewicht in g	345
Mindestbestellmenge	1
EAN	4003019445264
Temperaturbereich °C	485
Spitzenform	Chisel