

Produktinformation

11 06 160

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 



Allgemein

Artikel-Nr.	11 06 160
EAN	4003773021933
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

