

**stumpf**

## Schubladenschrank

ST 420

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1490 x 500 mm, 24 Schublade(n), Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118176

## stumpf Schubladenschrank ST 420

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1490 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenhalter
- 24 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 25 kg
- Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010

Material	Stahl	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1490 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	24 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	25 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	auf Gleitführung	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	80 %	Gewicht	133 kg
Beschriftungsfeld	Etikettenhalter		