

## Rohrschutz

z. Wandmontage, HxBxT  
500x292x230mm,  
kunststoffbeschichtet, gelb

Artikelnummer: 141911



## Rohrschutz

### zur Wandmontage

- Oberfläche kunststoffbeschichtet
- Schützt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabelschächte gegen Anfahrshäden
- Stahlprofil in U-Form
- 4 Schlüssellochbohrungen

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Spezialdübel mit Schrauben
- Es sind 4 Stück pro Element erforderlich

## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Profil	U-Profil
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Befestigungsart	zur Wandmontage
Rammschutztyp	Rohrschutz	Material	Stahl
Einsatzort	Innenbereich	Oberfläche Rammschutz	mit Kunststoffbeschichtung

Höhe	500 mm	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz
Breite	292 mm	Gewicht	11,5 kg
Tiefe	230 mm		

## Zubehör

210744		Spezialdübel m. Schrauben, f. Rammschutz
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
400588		Schutzbügel, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite 1000 x 360 mm, aus Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren
400661		Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 50 l, Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Polyethylen in rot
509131		Rammschutz-Poller, für den Außenbereich geeignet, Höhe 1200 mm, aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, zum Aufdübeln mit Bodenplatte