

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1060 x 1660 x 1173 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 250 kg, Unterbau Staplertaschen



Artikelnummer: 236098

PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1060 x 1660 x 1173 mm
- Schüttkantenhöhe 635 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- Unterbau Staplertaschen
- Einfahrt Höhe x Einfahrtbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- Gewicht 86 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	1 m ³	Kippfunktion	manuell
Höhe	1060 mm	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Länge	1660 mm	Unterbau	Staplertaschen
Breite	1173 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Traglast	250 kg	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Schüttkantenhöhe	635 mm	Einfahrtaschenabstand	326 mm
Material	Polyethylen	Gewicht	86 kg

