

a.m.p.e.r.e.

Rammschutzplanke

Rack Mammut®



Element: Handlauf, Höhe x Länge 1100 x 8000 mm, Absorbiert und leitet Aufprallenergien ab, Aus Polyolefin in gelb, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern



Artikelnummer: 254295



Rammschutzplanke

- Geeignet zur visuellen Markierung von Verkehrswegen
- Element: Handlauf
- Höhe x Länge 1100 x 8000 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Absorbiert und leitet Aufprallenergien ab
- Aus Polyolefin in gelb
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
- Lieferung inklusive Montagematerial




Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	140 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Rohrform	Rundrohr
Rammschutztyp	Rammschutzplanke	Befestigungsart	Bodenplatte
Element	Handlauf	Rammschutz Funktion	Absorbierend
geeignet für (Anwendung)	Verkehrswegmarkierung	Material	Polyolefin
Höhe	1100 mm	Farbe Rammschutz	gelb

Länge	8000 mm	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Durchmesser	90 mm	Gewicht	207,46 kg

Zubehör

254297		Rammschutzplanke, Element: Geländertür, Anbau links, Höhe x Breite 1100 x 1000 mm, Aus Polyolefin in gelb, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
--------	---	---

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm