

## VARIOfit Doppelstirnwandwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1625 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 504782

## VARIOfit Plattformwagen

### mit 2 Stirnwänden

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1625 x 800 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

### Technische Details

|                   |                      |                       |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transportgerät    | Transportwagen       | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet     |
| Wagentyp          | Plattformwagen       | Farbe                 | enzianblau // RAL5010 |
| Plattformwagentyp | Doppelstirnwandwagen | Material Verarbeitung | verschweißt           |
| Traglast          | 1000 kg              | Euronorm              | nein                  |
| Ladeflächenlänge  | 1625 mm              | klappbar              | nein                  |

|                      |                         |                     |                             |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Ladeflächenbreite    | 800 mm                  | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Material Plattform   | Siebdruckplatte         | Bereifung           | Vollgummi                   |
| Oberfläche Plattform | rutschsicher            | Radlager            | Kugellager                  |
| Plattform Ausführung | wasserfest              | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit Feststellern |
| Aufbauten            | 2 Stirnwände (Vollwand) | Radanordnung        | rechteckig                  |
| nestbar              | nein                    | Garantie            | 12 Jahre                    |
| Material Gestell     | Stahl                   | Gewicht             | 61 kg                       |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |    | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 203396 |    | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen                               |
| 215911 |    | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |    | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau  |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |