



Miękka złączka do węży typu EVA

### Zastosowania

- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze

### Właściwości

- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

### Zakres temperatur

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

### Konstrukcja, materiał

ścianka: specjalny polietylen (PE), ścianka wykonanie przewodząca elektrycznie  $< 10^5 \Omega$ : elektrycznie przewodzący wysokogatunkowy PE

### warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- szary (standard)
- czarny (standard)

### Pasująca do węży

EVA: 373; 373 (AS / EC)

zalecana Ø króćca mm	zalecana długość króćca mm	głębokość wkręcania na waż mm	całkowita długość mm	masa kg / szt.	odpowiedni do wewn. Ø węży mm	Nr zam.
<b>kolor szary</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
<b>kolor czarny</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
<b>przewodząca ładunek elektryczny <math>&lt; 10^5 \Omega</math> kolor czarny</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)

Dalsze dane techniczne podano na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com). Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.