

## Innovative Schlosstechnik

### mFlipLock® check

## Die neue Mehrpunkt-Verriegelung mit Kontakten

#### Schlossvarianten:

- check:**
- 3 Kippfallen
  - 3 Langriegel
  - Standardfunktion mit Wechsel  
**oder**
  - **Panikfunktion: E, B und E-SV, E-SV-FF, B-SV** (selbstverriegelnd)  
**E-SV-TF** (Tagesfunktion)  
(zuschaltbar via Zylinder)

- **12-poliges Anschlusskabel mit Stecker (Molex)**
- **integrierte Mikroschalter:**
  - Türzustand (Schliesser)
  - Drücker Panikseite (Schliesser)
  - Drücker Panikgegenseite eingekoppelt (Schliesser)
  - Riegelkontakt (Wechsler)
  - Zylinderkontakt (Wechsler)
- Die [Flip-] Kippfallen garantieren jederzeit leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Gleichzeitige Verriegelung aller Riegel
- Kombinierbar mit elektronischen Beschlägen
- Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren
- Mehrpunktverriegelung mit 3 Langriegeln und 3 blockierten [Flip-] Kippfallen
- Dornmasse: 30 - 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfallen, Nuss und Riegel aus Edelstahl,
- **Stulpvarianten: Flach- (18), 20, 24 mm und U-Profil 22 x 6, 24 x 6 mm**

#### Zubehör:

- **VariFlex:** Verstellbare Lappen-, Winkel-, Flach- und U-Schliessbleche, Schliessleiste
- **ProfiFlex:** Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich, Schliessleiste

#### Anwendungsbereich:

- für Zutrittskontrolle und Überwachung für Gebäudemanagement
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objektbereich
- Haus- und Wohnungsabschlusstüren in Kombination mit Zutrittskomponenten

**Hinweis:**  
Nur über MSL-Systempartner erhältlich!



09/2015

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG**  
**CH-4245 Kleinlützel**

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com


\* ausser E-SV-TF (Tagesfunktion)



# Innovative Schlosstechnik

## mFlipLock® check

### Anschlussstecker FlipLock check



PIN	Stecker FlipLock check	Stecker Anschlusskabel
1	schwarz	schwarz
2	grün	grün
3	rot	rot
4	braun	braun
5	blau	blau
6	weiss	weiss
7	rosa	rosa
8	violett	violett
9	grau	grau
10	türkis	rot/blau
11	gelb	gelb
12	orange	grau/rosa

### Klemmbelegung für Anschlusskabel

Kabelfarbe	Titel	Kontakt	Stecker PIN	Bemerkungen / Funktion
grau	Steuerfalle	COM	9	Steuerfallenzustand (mit ext. Türkontakt in Reihe schalten) Steuerfalle draussen: COM-NO geöffnet Steuerfalle drinnen: COM-NO geschlossen
braun		NO	4	
blau	Drücker links	COM	5	Drücker nicht betätigt: COM-NO geöffnet Drücker zu 10% betätigt: COM-NO geschlossen
grün		NO	2	
violett	Riegelkontakt	COM	8	Riegel zu 95% ausgefahren: COM-NO geschlossen Riegel eingefahren: COM-NC geschlossen
schwarz		NC	1	
weiss		NO	6	
rosa	Drücker rechts	COM	7	Freigabe: COM-NO geschlossen Wahlweise Meldung „Eingekuppelt“ oder Sabotage: DIP = ON, Werkzustand: DIP = OFF (umschaltbar Deckplattenöffnung am Schloss)
rot		NO	3	
rot/blau	Zylinderkontakt	COM	10	COM-NO geschlossen so lange Zylinder bewegt wird, jedoch nur bis Riegelkontakt schaltet
gelb		NC	11	
grau/rosa		NO	12	

09/2015

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG**  
CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com

\* ausser E-SV-TF (Tagesfunktion)

