



- **Vielfache Anwendungsmöglichkeiten**
 Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
- **Großzügige Lagerfläche**
 Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
 Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
 Stützen und Längstraversen verzinkt.
- **Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster**
 Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
- **Standard-Fachböden MultiPlus, 250 kg**
- **Spanplatte V20 E1 19 mm**
- **Systemmaße:**
 Max. Fachlast: 400 kg
 Max. Feldlast: 2000 kg
 Regalhöhen: 2000/2500/3000 mm
 Fachbodentiefen: 400/500/600/800 mm
 Feldweiten: 1500/2000/2500 mm
- **Weitere Feldweiten auf Anfrage lieferbar**

TIPPTIPP

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge	+ 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge	+ 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe	+ 36 mm



MADE IN GERMANY



3 JAHRE GARANTIE



REGAL INSPEKTION



JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.



Weitspannregal mit Gitterkörben.

