

6012 Stufenanlegeleiter

Eigenschaften

Leiterinnenbreite 357 mm.

D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.

Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.



Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.

Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.

Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängenhaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.

Highlights

Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängenhaken oder Anlegebrett vorhanden. Vormontage möglich.



6012 Stufenanlegeleiter

STUFENZAHL	5	6	7	8	9	10	11
HOLM (CA. MM)	81	81	81	81	81	81	81
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.45	0.78	0.91	1.14	1.37	1.61	1.84
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.95	2.28	2.41	2.64	2.87	3.11	3.34
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.45	2.78	2.91	3.14	3.37	3.61	3.84
SENKRECHTE HÖHE BIS ANLEGE-/ EINHÄNGEPUNKT (CA. M)	1.38	1.61	1.84	2.07	2.3	2.53	2.77
SENKRECHTE HÖHE BIS OBERSTE STUFE (CA. M)	1.14	1.38	1.61	1.84	2.1	2.3	2.53
GESAMTBREITE (CA. MM)	425	425	425	425	425	425	425
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.4	4	4.7	5.2	5.9	6.3	6.9
GEWICHT (CA. KG)	3.4	4	4.7	5.2	5.9	6.3	6.9
BEST.-NR.	601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211