




## Technische Daten

### EX308AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannung, AGR-Dichtung, wartungsfrei

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>B</b>	49,5 mm
<b>B1</b>	65,3 mm
<b>B2</b>	20,6 mm
<b>C</b>	28 mm
<b>d</b>	40 mm
<b>d1</b>	63,5 mm
<b>D</b>	90 mm
<b>G</b>	M10x1,25
<b>m</b>	8 mm
<b>r</b>	2
<b>S</b>	22,2 mm
<b>SW</b>	5 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	40,56 kN
<b>C0</b>	24 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	1,28 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	22 Nm