



Synergy 21 LED Retrofit E27 Love Ball 4W ww smoky dimmbar



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 4,00 |
| Lumen: | 180 |
| Watt: | 4,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Socket: E27
Watt: 4W
Kelvin: 2200K, warmweiss
Lumen : 180lm
RA: 80
Abstrahlwinkel: 360°
Betriebsspannung: 230V AC
Länge: 180mm Durchmesser: 125mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 4

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------|------|
| Abstrahlwinkel: | 360 |
| CRI: | 80 |
| Dimmbar: | Ja |

| Merkmal | Wert |
|-----------------------|------------|
| Lichtfarbe: | warmeweiss |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 2200 |
| Lumen: | 230 |
| Sockel: | E27 |
| Gewicht: | 0.106 Kg |