

Artikelnummer: 156843

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8570, neerklapbaar, 6 lades, 1 deur met legbord, 6 lades, 1 deur met legbord



Langbeschreibung: Werkbank serie 8570, neerklapbaar, 6 lades, 1 deur met legbord, 6 lades, 1 deur met legbord: Dit model van de werkbank uit de serie 8570 heeft zes laden en een deur met een plank erachter. Het model van de werkbank van de serie 8570 kan worden verlaagd. Het chassis van de werkbank is uitgerust met twee vaste en zwenkwielen. Dit chassis kan met de excentrische hendel aan de rechterkant in- en uitgeklapt worden. Het massief beuken werkblad is 700 mm diep en 40 mm dik. Het oppervlak is al geslepen en geolied. De werkbank van de serie 8570 van dit model is uitgerust met zes laden. Twee zijn elk 90 mm, 180 mm en 270 mm hoog. Ze dragen tot 100 kg per lade. Daarnaast is er de plank met een lengte van 540 mm. U kunt deze plank op slot doen dankzij de deur en de centrale vergrendeling. De werkbank van de serie 8570 heeft een totale oppervlaktebelasting van max. 1250 kg. Het wordt volledig geassembleerd geleverd en heeft een milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs en gentiaanblauw. Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Chassis met 2 vaste en 2 zwenkwielen, die met een excentrische hendel (rechts) kunnen worden in- en uitgeklapt (excentrische hendel in beide verticale posities)
- 6 lades: 2 x 90 mm, 2 x 180 mm en 2 x 270 mm
- Ladecapaciteit: 100 kg
- Laden: Uittreksel 90 procent
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Deur: 1 x 540 mm, achter elk 1 verstelbare plank, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Oppervlaktebelasting met verlengd chassis: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- Breedte: 2000 mm
- Hoogte: 880 mm

