



Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1


Gerade Einschraubverschraubungen				R-Gewinde	
Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-	
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 NC	außen	gewinde	
sehr leichte Baureihe					
GE 4 LLR	GE 4 LLR ES	---	4 LL	R 1/8"	
GE 5 LLR	---	---	5 LL	R 1/8"	
GE 6 LLR	GE 6 LLR ES	---	6 LL	R 1/8"	
GE 8 LLR	GE 8 LLR ES	---	8 LL	R 1/8"	
GE 8 LLR 1/4	GE 8 LLR 1/4 ES	---	8 LL	R 1/4"	
GE 10 LLR	---	---	10 LL	R 1/4"	
GE 12 LLR	---	---	12 LL	R 1/4"	
GE 12 LLR 3/8	---	---	12 LL	R 3/8"	
leichte Baureihe					
GE 6 LR KON	GE 6 LR KON ES	GE 6 LR KON NC	6 L	R 1/8"	
GE 6 LR 1/4 KON	GE 6 LR 1/4 KON ES	GE 6 LR 1/4 KON NC	6 L	R 1/4"	
---	GE 6 LR 3/8 KON ES	GE 6 LR 3/8 KON NC	6 L	R 3/8"	
---	GE 6 LR 1/2 KON ES	GE 6 LR 1/2 KON NC	6 L	R 1/2"	
GE 8 LR KON	GE 8 LR KON ES	GE 8 LR KON NC	8 L	R 1/4"	
GE 8 LR 3/8 KON	GE 8 LR 3/8 KON ES	GE 8 LR 3/8 KON NC	8 L	R 3/8"	
---	GE 8 LR 1/2 KON ES	GE 8 LR 1/2 KON NC	8 L	R 1/2"	
GE 10 LR KON	GE 10 LR KON ES	GE 10 LR KON NC	10 L	R 1/4"	
GE 10 LR 3/8 KON	GE 10 LR 3/8 KON ES	GE 10 LR 3/8 KON NC	10 L	R 3/8"	
---	GE 10 LR 1/2 KON ES	GE 10 LR 1/2 KON NC	10 L	R 1/2"	
GE 12 LR KON	GE 12 LR KON ES	GE 12 LR KON NC	12 L	R 3/8"	
GE 12 LR 1/4 KON	GE 12 LR 1/4 KON ES	GE 12 LR 1/4 KON NC	12 L	R 1/4"	
GE 12 LR 1/2 KON	GE 12 LR 1/2 KON ES	GE 12 LR 1/2 KON NC	12 L	R 1/2"	
GE 15 LR KON	GE 15 LR KON ES	GE 15 LR KON NC	15 L	R 1/2"	
GE 15 LR 3/8 KON	GE 15 LR 3/8 KON ES	GE 15 LR 3/8 KON NC	15 L	R 3/8"	
GE 18 LR KON	GE 18 LR KON ES	GE 18 LR KON NC	18 L	R 1/2"	
GE 22 LR KON	GE 22 LR KON ES	GE 22 LR KON NC	22 L	R 3/4"	
GE 28 LR KON	GE 28 LR KON ES	---	28 L	R 1"	
GE 35 LR KON	GE 35 LR KON ES	---	35 L	R 1 1/4"	
GE 42 LR KON	GE 42 LR KON ES	---	42 L	R 1 1/2"	
schwere Baureihe					
GE 6 SR KON	GE 6 SR KON ES	---	6 S	R 1/4"	
GE 8 SR KON	GE 8 SR KON ES	---	8 S	R 1/4"	
GE 10 SR KON	GE 10 SR KON ES	---	10 S	R 3/8"	
GE 10 SR 1/4 KON	GE 10 SR 1/4 KON ES	---	10 S	R 1/4"	
GE 12 SR KON	GE 12 SR KON ES	---	12 S	R 3/8"	
GE 12 SR 1/4 KON	GE 12 SR 1/4 KON ES	---	12 S	R 1/4"	
GE 12 SR 1/2 KON	GE 12 SR 1/2 KON ES	---	12 S	R 1/2"	
GE 14 SR KON	GE 14 SR KON ES	---	14 S	R 1/2"	
GE 16 SR KON	GE 16 SR KON ES	---	16 S	R 1/2"	
GE 20 SR KON	GE 20 SR KON ES	---	20 S	R 3/4"	
GE 25 SR KON	GE 25 SR KON ES	---	25 S	R 1"	
GE 30 SR KON	GE 30 SR KON ES	---	30 S	R 1 1/4"	
GE 38 SR KON	GE 38 SR KON ES	---	38 S	R 1 1/2"	



! Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Anschlüsse mit G-Gewinde/R-Gewinde

Nennmaß	Gangzahl auf 1 Zoll	D	d
G/R 1/8"	28	9,7	8,6
G/R 1/4"	19	13,2	11,5
G/R 3/8"	19	16,7	15,0
G/R 1/2"	14	21,0	18,6
G/R 5/8"	14	22,9	20,6
G/R 3/4"	14	26,4	24,1
G/R 1"	11	33,3	30,3
G/R 1 1/4"	11	41,9	39,0
G/R 1 1/2"	11	47,8	44,9
G/R 2"	11	59,6	56,7
G/R 2 1/2"	11	75,2	72,2
G/R 3"	11	87,9	84,9
G/R 4"	11	113,0	110,1
G/R 5"	11	138,4	135,4
G/R 6"	11	163,8	160,9



F Weitere Gewindetabellen finden Sie auf Seite 1179.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.