

SIVACON, Boden, mit Kabeleinführung, IPXX, T: 500 mm, B: 1200 mm, verzinkt



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Boden
Ausführung des Produkts	mit Kabeleinführung
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart IP	IPXX
Produktbestandteil	
• Lüftung	Nein
Mechanischer Aufbau	
Breite	1 200 mm
Tiefe	500 mm
Nettogewicht	7 000 g
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	U
• gemäß DIN EN 81346-2	UC

<b>EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>	<b>sonstiges</b>
---	------------------------------	----------------------------	------------------

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1025-2UB32-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1025-2UB32-0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1025-2UB32-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1025-2UB32-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



