



Description:

Vannes d'angle avec filetage large 22 mm et raccord à œillet, droites, couleur naturelle/bleue pour la vidange contrôlée des liquides sortant des fûts et des bidons dans des emballages indiv

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable avec sortie pour un flexible
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- permettent un dosage particulièrement précis
- avec filetage large Ø d2= 22 mm [Ø d1= 12 mm] convient pour bidons à col large, bidons et nourrices à eau PROFI
- pression maximale admissible jusqu'à 1,5 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- Vitesse de sortie > 3,0 L/min
- sans aération ni joint
- avec sortie p. tuyau souple Ø d4= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- l = 118 mm
- taille de clé tc = 24 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	520105
GTIN	4007228520101
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	1

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,05

Suremballage

Contenu en morceaux	1
T x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Poids par récipient (kg)	0,05
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	336
Nombre de couches	9
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Carton par étage	42
Poids (kg)	356,0