


Artikelnummer: 120917

Kurzbeschreibung: Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Grundregal, 5 Fachböden, Fachlast 200 kg, B 1055 x T 500 x H 2278 mm, verzinkter Stahl

Langbeschreibung: Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 leistet Ihnen im Lager, Archiv oder Fertigungsbereich für die Unterbringung von Waren, Produktionsmaterial oder Aktenordnern gute Dienste. Das Fachbodenregal zeichnet sich auch durch seine hervorragende Materialqualität aus: Es besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Böden sind beschichtet, um sie vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Sie erhalten dieses praktische Regal in vielen unterschiedlichen Grössen. Es bietet Ihnen maximale Flexibilität, da es als Stecksystem aufgebaut und somit beliebig erweiterbar ist. Sie können sich zwischen einer Konstruktion mit fünf, sechs oder sieben Böden entscheiden. Die maximale Fachlast beträgt 200 Kilogramm je Fachboden. Die Feldlast lässt sich durch die Montage von Kreuzverbänden auf bis zu 1.500 Kilogramm erhöhen. Die Befestigung der Einlegeböden des Fachbodenregals SSI Schäfer R3000 erfolgt mit Hilfe eines Nockenrasters in Abständen von jeweils 53 mm, das Ihnen die Anbringung in unterschiedlichen Höhen erlaubt.



Wichtige Details:

Vielseitig einsetzbar: Eignet sich ideal für die wirtschaftliche Lagerung von Ordnern und Kästen sowie Teile aus industrieller Fertigung
Einfach aufzubauen, Befestigung der Fachböden mit Nockenraster
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Modular aufgebaut, beliebig erweiterbar

Böden mit Beschichtung

Maximale Traglast Regalböden: 200 kg

Feldbelastbarkeit nach Montage von Kreuzverbänden: bis zu 1.500 kg

Aufbau mit 5,6 oder 7 Böden

Material: verzinktes Stahlblech und die Böden sind zusätzlich hell Silber lackiert
Grössenauswahl:

5 Fachböden mit der Höhe von 2278 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm

6 Fachböden mit der Höhe von 2490 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm

7 Fachböden mit der Höhe von 2967 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden

Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen

Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden

Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden

Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm

Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband, Regaltypenschild

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941934797