


# ROLINE LCD-monitorstandaard Pneumatisch, muurbevestiging, draaipunt, 2 gewrichten

<b>Art.nr.</b>	17.03.1178
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1178
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990132348



De pneumatische monitorarm Pneumatic kan de monitor dankzij de gasveer eenvoudig in de optimale positie houden. Meer dan 5 draaipunten, de beste kijkhoek voor de kijker is ingesteld.

- Draaifunctie (90 ° draaibaar, voor staand en liggend formaat)
- Wandmontage
- Voor bevestiging van schermen met VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Laadvermogen tot 8 kg
- Voor de bevestiging van beeldschermen met VESA 75 (75x75mm) bv VESA 100 (100x100mm)

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Beeldschermarm, wandhouder
Draagkracht	3-8 kg
Aantal Draaipunten	4
Bevestiging	Wandmontage
Armlengte maximaal	486 mm
Verstel mogelijkheid	Luchtveer

---

VESA 75 x 75 mm	ja
-----------------	----

VESA 100 x 100 mm	ja
-------------------	----

Technische bijzonderheden	Draaifunctie
------------------------------	--------------