

ROLINE Câble électrique 2P+T - IEC320-C19 16A, noir, 3,0 m

Numéro d'article	19.08.1553
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.08.1553
EAN (pièce unique)	7611990197194



ROLINE câble d'alimentation à prise mâle 2P+T vers IEC320/C19 16A — pour le branchement d'équipements à connectique informatique

Câble de raccordement 16 A avec prise mâle Schuko et prise femelle IEC320 C19, utilisé sur onduleur à partir de 3000VA et pour le raccordement de serveurs Blade.

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par la qualité de leurs matériaux, leur finition solide et la précision de leurs contacts. Le manteau PVC noir, compact et robuste tout en restant flexible, offre une protection réelle contre les dégradations et les ruptures de câbles. La construction des connecteurs cerclés de plastique protège efficacement des pliures. Les connecteurs sont parfaitement adaptés et passent exactement dans les prises de l'appareil connecté.

Le câble ROLINE avec prise mâle 2P+T et prise femelle IEC est parfaitement adapté par exemple pour le raccordement de serveurs Blade, d'équipements Hifi ou de routeurs Cisco. Ils peuvent également être utilisés avec les accessoires musicaux et les équipements de DJ.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Cables électriques
Types de produits	Câble de raccordement
Couleur	noir

Longueur	3 m
Comprend	1 x câble d'alimentation ROLINE 2P+T vers IEC 320-C19, 16 A
Courant maximal	16 A
Tension maximale	250V
Puissance maximale	3600W
Matériel de gaine	H05VV-F
Diamètre des fils (mm ²)	1,5mm ²
Nombre de fils	3
Description face 1	Schuko
Type de prise mâle face 1	Schuko
Ø externe (mm) prise mâle face 1	40 mm
Type de prise femelle face 2	IEC320 C19
Ø externe (mm) prise femelle face 2	20 x 28 mm
Type de connecteur face 1	3P. Allemand, CEE 7/7
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	IEC320 C19, 16A
Genre du connecteur face 2	Femelle