

SCHULTE

Bockregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2700 x 1100 mm, Fachlast 3000 kg, 1 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange

Artikelnummer: 255000



Bockregal - Grundfeld

- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2700 x 1100 mm
- Fachlast 3000 kg
- 1 Ebene(n) mit Traversen
- 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Traglast pro Palette 1000 kg
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange
- Lieferumfang: Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Regaltyp	Palettenregal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld	Grundfeld	Fachhöhe	2000 mm
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2500 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	2700 mm	Farbe Ständer	blau
Tiefe	1100 mm	Farbe Traversen	orange
Fachlast	3000 kg	Lieferumfang	Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
Stellplätze	6 Stück	Garantie	3 Jahre
Lagerebenen	2 Stück	Gewicht	103,6 kg
Nutzung	beidseitig		