

Schlüsselkassetten Aus Stahlblech

Aufnahmekapazität bis zu 49 Schlüssel.

- Gehäuse und Türen aus gezogenem Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- Verstellbare, nummerierte Hakenleisten in verschiedenen Farben
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Preise einschl. Schlüsselanhängern aus Kunststoff ohne Nummerierung, Anzahl gem. Hakenanzahl

Hakenanzahl	15	20	28	35	42	49
Höhe mm	250	250	300	300	300	300
Breite mm	180	180	240	240	240	240
Tiefe mm	80	80	80	80	80	80
	212905	212891	500562	500563	500564	500565
	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Schlüsselanhänger	schwarz	rot	gelb	blau	farbig sortiert
VE = 12 Stück,	502986	502987	502988	502989	502990
Preis pro VE	---	---	---	---	---

Notschlüsselkasten

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3003
- Auswechselbare Glasscheibe
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- B x T x H 120 x 34 x 150 mm

Ohne Klöppel	213442	---
Mit Klöppel	213453	---
Ersatzscheiben		
VE = 10 Stück, Preis pro VE	149507	---

Schlüsselkassetten Aus Aluminium

Aufnahmekapazität bis zu 72 Schlüssel. Wahlweise mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel oder mit Zahlenkombinationsschloss. [2] mit Einwurfschlitz für die einfache und sichere Schlüsselrückgabe.

- Aus Aluminium und bruchfestem Polyamid
- Verstellbare Hakenleisten
- Preise einschl. 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern, Indexblatt, Montagezubehör
- B x T 302 x 118 mm

	[1] Schlüsselkassetten		
Hakenanzahl	18	36	72
Höhe mm	280	280	400
Zwischenwände	-	1	1
Zylinderschloss	400332	400333	400334
	---	---	---
Zahlenkombinationsschloss	-	502984	502985
		---	---
	[2] mit Einwurfschlitz	[3] Schlüsselbrett	
Hakenanzahl	54	24	
Höhe mm	400	365	
	523612	400335	
	---	---	

Direkt mitbestellen

Schlüsselanhänger zum Nachbestellen

Preis pro VE	schwarz	rot	gelb	blau	farbig sortiert
(VE = 12 Stück)	502986	502987	502988	502989	502990
	---	---	---	---	---



Ausführung [2] mit Einwurfschlitz




Optionales Zahlenkombinationsschloss

1



3



2 mit Zahlenkombinationsschloss

