

KERN TVO500N300.

Premium-Prüfstand für Laboranwendungen



Kategorie

Kategorie:	Prüfstände
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronischer Prüfstand

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 600 x 500 x 280 mm

Bruttogewicht:	38 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	25 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	570 x 428 x 236 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	570 x 428 x 236 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	570 x 428 x 236 mm
Geschwindigkeitsgenauigkeit (von [Max]):	2 %
Maximal erzeugte Kraft:	500 N
Maximaler Verfahrensweg:	27 cm
Messrichtung:	vertikal
Verfahrensgeschwindigkeit (max.):	17,964 m/s
Verfahrensgeschwindigkeit (min.):	0,015 m/min

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,400 cm
Display Ziffernhöhe:	9 mm

Funktionen

Elektrische Endschalter:	ja
Wiederholfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO