

Artikelnummer: 155168

Kurzbeschreibung: Computer-Station Typ 6018, B 1030 x T 660 x H 1810 mm,, fahrbar

Langbeschreibung: Computer-Station Typ 6018, B 1030 x T 660 x H 1810 mm: Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 25 mm) Unterbaugehäuse geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen Unterbaugehäuse oben: Tastaturauszug (B 590 x T 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage Unterbaugehäuse unten: Auszugsschublade und Auszugsboden, Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit Monitorfach (innen: B 705 x T 280 x H 530 mm), abschließbar, mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm) und integriertem Ventilator mit Filtermatte (Belüftung und Staubschutz) Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-ø 100 mm) Lieferung komplett montiert Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035) Einbauelemente: enzianblau (RAL 5010) B 1030 x T 660 x H 1810 mm



EAN/GTIN: 4040376855312