

Artikelnummer: 155640

Kurzbeschreibung: Werkzeugtrolley Projahn proficraft, 1/4", 130-tlg., ABS-Kunststoff, mit Teleskopgriff, abschließbar, schwarz

Langbeschreibung: Werkzeugtrolley Projahn proficraft, 1/4", 130-tlg., ABS-Kunststoff, mit Teleskopgriff, abschließbar, schwarz: Der Werkzeugtrolley proficraft von Projahn ist für den professionellen, universellen Einsatz vorgesehen und umfasst insgesamt 130 Teile, darunter hochwertige 1/4" Einsätze. Dank des integrierten Rollensystems sowie einem einrastbarem Teleskopgriff lässt sich der Trolley aus robustem, schwarzem ABS-Kunststoff bequem



transportieren. Der umfangreiche proficraft lässt sich dank zweier integrierter Zylinderschlösser abschließen und so vor ungewünschtem Zugriff schützen. Außerdem passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Zwei Werkzeugaufbauten schaffen einen Überblick über die enthaltenen Werkzeuge. Darüber hinaus sind im Werkzeugtrolley proficraft von Projahn auch Bit-Halter und Bit-Ratschen übersichtlich sortiert. Diverse Zangen, ein Messer, eine Säge und ein Schlosserhammer sowie Messschieber und Maßband vervollständigen den Inhalt. Inhalt: 12 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 / 1/4" 4 - 13 mm 2 Verlängerungen 6,3 / 1/4" 100 - 150 mm 1 Umschaltknarre 6,3 / 1/4" 48 Zähne 1 Umschaltknarre 12,5 / 1/2" 48 Zähne 1 Steckgriff 6,3 / 1/4" 1 Kardangelenke 6,3 / 1/4" 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 6,3 / 1/4" auf 6,3 / 1/4" 3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 / 1/4" 4,5 - 6,5 mm 6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 / 1/4" je 2 PH 1 - 2 - 36 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 / 1/4" je 2 PZ 1 - 2 - 39 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 / 1/4" T 8 - 406 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 / 1/4" 3 - 8 mm 1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 / 1/4" 60 mm 1 Mini Bit Ratsche 6,3 / 1/4" 1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 / 1/4" 16 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 / 1/2" 10 - 32 mm 2 Verlängerungen 12,5 / 1/2" 125 - 250 mm 1 Umschaltknarre 12,5 / 1/2" 48 Zähne 1 Kardangelenke 12,5 / 1/2" 1 Gleitgriff 12,5 / 1/2" 1 Teleskop-Magnetheber 1 Maßband 5 m 1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 10 mm 9-tlg. 1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-TX Schrauben lange Form T 10 - 50 9-tlg. 12 Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm 1 Telefon-/Radio-/Flachrundzange 200 mm 1 Kombizange 180 mm 1 Wasserpumpenzange 250 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Flechterzange 250 mm 2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 - 8 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 22 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ PZ 1 - 21 Spannungsprüfer 110 - 250 V 1 VDE Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 mm 2 VDE Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 21 Universalmesser Schlosserhammer 300 g 1 Metallbügelsäge 260 mm 1 Messschieber 0 - 150 mm 1 Aluminium-Wasserwaage 400 mm 1 Schlag- und Meißelsatz 5-tlg. 1 Rollgabelschlüssel 250 mm / 10" Weitere Details: 130-teiliger Werkzeugtrolley mit 1/4" Einsätzen Robustes Rollensystem und einrastender Teleskopgriff für bequemes Handling Werkzeuge übersichtlich angeordnet und gegen Herausfallen gesichert Zwei abschließbare Zylinderschlösser inklusive Schlüssel Zwei Werkzeugaufbauten Material: robuster ABS-Kunststoff Farbe: schwarz Außenmaß: 460 x 390 x 170 mm Gewicht: 17,5 kg

EAN/GTIN: 4000146496312