

Artikelnummer: 156864

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8001, 1
Schublade, B 750 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8001, 1
Schublade, B 750 bis 2000 mm, Tiefe 700 oder 900
mm: Dieses Modell der Werkbank Serie 8001 bietet
eine Schublade und einen Ablageboden. Dabei ist
die Werkbank Serie 8001 mit einer Tiefe von 700
oder 900 mm und in vielen verschiedenen Breiten
verfügbar. Die Werkbank Serie 8001 stellt bei
diesem Modell eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus
Buche-Massiv, deren Oberfläche geölt und
geschliffen ist, zur Verfügung. Ausgestattet ist die
Werkbank Serie 8001 mit einer 150 mm hohen
Schublade. Diese lässt sich um bis zu 90 Prozent
ausziehen und trägt insgesamt 100 kg. Hinzu kommt ein unterer 25 mm starker
Ablageboden, der ebenfalls aus Buche-Massiv gefertigt wurde. Auch der 4-seitige
Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte dient als zusätzliche Ablagemöglichkeit.
Gleichmäßig verteilt, trägt die Werkbank Serie 8001 eine Flächenlast von max. 1250 kg.
Dieses mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau gehaltene
Modell können Sie mit einer Tiefe von 700 mm oder 900 mm bestellen. Auch bleiben Sie
bei den verschiedenen Breiten von 750 mm bis hin zu 2000 mm frei in Ihrer Entscheidung.
Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt
Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus
Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-
Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 1 Schublade: 1 x 150 mm
Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit
Beschriftungsstreifen 1 Ablageboden: Buche-Massiv, Stärke 25 mm Flächenlast: max.
1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL
7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm
Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376972996