

ednet.**Anschlusskabel, HDMI-A - DVI-D(24+1)**

- Anschlüsse: HDMI-A Stecker - DVI-D(24+1) Stecker
- Full HD und 3D tauglich
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
- Haube: vergossen
- doppelt geschirmt
- Kabelaufbau: AWG 30
- Adern-Material: Kupfer
- HDTV Auflösung max.: 1.920 x 1.080 Pixel bei 60 Hz
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Kabel mit Baumwollmantel schützt vor mechanischem Schaden
- Farbe Anschlüsse: schwarz

Anwendungsbeispiel:

- dient zum Anschluss von Audio-Video-Geräten an einen Fernseher, Monitor oder PC



Anschlusskabel, HDMI - DVI-D(24+1)



Blisterverpackung