

## Rocholz dérouleur 2000

largeur de coupe 1250 mm, Pour un diamètre de la roulette de 800 mm, hauteur x profondeur 1665 x 850 mm, soubassement pieds

Numéro d'article: 208314



## Rocholz Dérouleur 2000

Rocholz dérouleur 2000

- largeur de coupe 1250 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 800 mm
- dispositif de coupe : 2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens
- hauteur x profondeur 1665 x 850 mm
- force 100 kg
- soubassement pieds
- À poser sur la table
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7011/RAL9005/RAL2002
- avec label de sécurité GS

## Détails techniques

|                  |                             |              |       |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| type d'emballage | dérouleur                   | roulant      | non   |
| mode d'emballage | manuel                      | soubassement | pieds |
| convient pour    | papier, carton, film souple | matériau     | acier |

|                      |  |               |                         |
|----------------------|--|---------------|-------------------------|
| (produit/matériau)   |  |               |                         |
| largeur de coupe     | 1250 mm  | surface       | finition peinture époxy |
| diamètre de roulette | 800 mm   | couleur       | RAL7011/RAL9005/RAL2002 |
| charge               | 100 kg   | certification | GS                      |
| dispositif de coupe  | 2 cartouches à couteaux,<br>1 circulaire et 1 à lames,<br>coupe dans les deux sens | installation  | table                   |
| hauteur              | 1665 mm  | Poids         | 32 kg                   |
| profondeur           | 850 mm   |               |                         |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 208366 |  | compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 1250 mm |
|--------|---|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 194847 |    | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 217101 |    | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation  |
| 221144 |    | gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7  |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir                 |
| 526491 |  | cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame   |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières   |
| 552562 |  | carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m <sup>2</sup>              |