

## ZARGES

### escalier industriel

estrade hauteur 2,79 m, 13 marches striées (estrade incl.), marches largeur x profondeur 800 x 225 mm, inclinaison 45°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 215147



## ZARGES Escalier industriel

escalier industriel

- estrade hauteur 2,79 m
- accès à un côté
- 13 marches striées (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 800 x 225 mm
- inclinaison 45°
- portée 2,83 m
- en aluminium
- application sûre grâce à main courante
- main courante à un côté
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- fixation avec 2 consoles murales et équerre de pied
- poids 63,64 kg

- selon DIN EN ISO 14122
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escalier	roulant	non
matériau	aluminium	force	300 kg
inclinaison	45 °	force des marches	150 kg
hauteur d'estrade	2,79 m	équipement de sécurité échelle	main courante
nombre de marches	13	main courante	à un côté
type de marche/d'échelon	marches striées	type de fixation	2 consoles murales et équerre de pied
largeur de marche	800 mm	surface marches	galvanisé
profondeur des marches	225 mm	norme	DIN EN ISO 14122
portée	2,83 m	garantie	10 années
utilisation	à un côté	livraison	prémonté
rabattable	non	Poids	63,64 kg

## Accessoires

215155		Main courante pour escalier industriel, inclinaison 45°, Pour 13 marches, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune