

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation



force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 100 mm, longueur moyeu 40 mm, jante en polyamide, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243413

#### Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	150 kg	frein	sans
pneumatique	élastique	pare-fils	non
Ø de roue	100 mm	longueur de moyeu	40 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,62 kg