


Rollcart plateau roulant pour fortes charges



force 3000 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 900 mm, plateforme en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues



Numéro d'article: 404974

Rollcart Plateau roulant pour fortes charges

Force 3000 kg

plateau roulant pour fortes charges

- force 3000 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 900 mm
- plateforme en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roues

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	plateau roulant	matériau de finition	soudé
charge	3000 kg	norme européenne	non
rehausses	aucune	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	1600 mm	barre directrice	non
largeur de plateau	900 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	roulement	roulement à billes
couleur de la plateforme	hêtre	surface	finition peinture époxy
nombre/type de roulettes	2 roues	couleur	bleu gentiane // RAL5010

pneumatique	polyuréthane	Poids	69 kg
Ø de roue	250 mm		

Accessoires

404953



élevateur pour plateau roulant charges lourdes, force 3000 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2004 orangé pur, 2 roues, avec bandage caoutchouc plein