

Kärcher aspirateurs eau et poussière NT 27/1 Adv

puissance 1380 W, volume d'air 4020 l/min, volume du récipient 27 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 400 mm

Numéro d'article: 530632

KÄRCHER



aspirateurs eau et poussière


- puissance 1380 W
- volume d'air 4020 l/min
- volume du récipient 27 l, Sac filtrant papier
- récipient en plastique
- avec suceur eau / à sec, suceur biseau
- Largeur de travail 400 mm
- tube d'aspiration longueur métal 2x500 mm
- filtre à cartouche
- dépression 200 mbar
- rebord circonférentiel pour la protection des meubles
- coupure automatique lorsque la contenance maximale est atteinte
- 5 roulettes pivotantes
- hauteur x largeur x profondeur 525 x 420 x 420 mm
- câble longueur 7,5 m

- poids 8,959 kg






Détails techniques

type de nettoyage	sec/humide	fonction d'économie d'énergie	non
type de nettoyage	aspirateur	équipement machine de nettoyage	rebord circumférentiel
type d'aspirateur	aspirateurs eau et poussière	largeur de travail	400 mm
lieu d'utilisation	intérieur	hauteur	525 mm
fonctionnement sans fil	non	largeur	420 mm
puissance	1380 W	profondeur	420 mm
volume d'air	4020 l/min	buses	suceur eau / à sec, suceur biseau
volume de récipient	27 l	turbines d'aspiration	1 pièce
matériau de récipient	plastique	soubassement	5 roulettes pivotantes
dépression	200 mbar	modèle	type 2
longueur de tuyau	2,5 m	équipement	
longueur tube d'aspiration	2x500 mm	volume de livraison	
matériau tube d'aspiration	métal	Numéro d'enregistrement DEEE	DE64190940
longueur de câble	7,5 m	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
sac filtrant	Sac filtrant papier	Marque selon le registre allemand	Kärcher
type de filtre	filtre à cartouche	Poids	8,959 kg
fonction machine de nettoyage	s'arrête automatiquement lorsque la contenance max. est atteinte		

Accessoires

500470		sac filtrant, en papier, capacité 27 l
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

202834		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 900 mm, en aluminium, anodisé
206135		panneau d'avertissement, Avertissement glissement, colonne d'information, en plastique
369022		poubelle, capacité 80 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504031		kit de nettoyage pour fenêtres, manche en acier 1800 mm longueur, élastiques et strips largeur 350 mm
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois