

fetra diable de manutention en aluminium

force 125 kg, pelle largeur x
profondeur 480 x 320 mm, pelle et
roues rabattables pour un gain de
place, roues avec bandage
polymère

Numéro d'article: 531509



fetra
Transportgeräte

10
YEARS
WARRANTY

fetra Diable pliant

Prêt à l'emploi en quelques secondes particulièrement léger et peu encombrant

diable de manutention en aluminium

- force 125 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 320 mm
- pelle et roues rabattables pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium/plastique
- hauteur x largeur 1090 x 488 mm
- poignée étrier insérable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 170 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	polymère
type de diabie de manutention	diabie de manutention	Ø de roue	170 mm
charge	125 kg	roulement	roulement à rouleaux
profondeur de pelle	320 mm	poignée de sécurité	non
matériau	aluminium/plastique	hauteur	1090 mm
rabattable	oui	largeur	488 mm
fonction rabattable	pelle // roues	garantie	10 années
patins pour escaliers	non	Poids	5,2 kg
protection de la charge	courroie de serrage		

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein