

# Feuille de données du produit



Article N°: 1141 Chariot à dossier rabattable en acier

Equipements de manutention



Chariot en tube d'acier, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossiers rabattables sur la plateforme et une étagère rabattable en tube d'acier. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	900
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur plateaux (mm)	230, 885
Longueur totale (mm)	1080
Largeur totale (mm)	620
Hauteur totale (mm)	930
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Remarques	Dimensions repliés: 1320 x 620 x 365 (LxLxH mm)
Poids (kg)	40
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976011417