

Saladette KBS 902

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340112
GTIN: 4059395003369



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1045 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 1/1
Bestückungsmöglichkeit	3x GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS

Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,175 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91 kg
Serienzubehör	5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippbare Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	38 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt 302 l

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette
Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
 GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Mobiler Rahmen zum Unterbau KBS 902

GTIN: 4059395001839

Artikel-Nr.: 828965

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de