

Saladette KBS 902

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.



Artikel-Nr.: 340112 GTIN: 4059395003369



Produktvorteile:

- o CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- · Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Technische Daten:

Geräteart Saladette

Preisgruppe A

Abmessungen außen:

 Breite
 1045 mm

 Tiefe
 700 mm

 Höhe
 875 mm

Aufstellart Standgerät Öffnungssystem Volltür Temperaturbereich von 2°C 8°C Temperaturbereich bis Anzahl der Türen Kapazität der Türen GN 1/1 Türanschlag Links/Rechts Bestückung GN 1/1 Bestückungsmöglichkeit 3x GN 1/1 Behältertiefe 150 mm Aussenmaterial **CNS** Innenmaterial **CNS** Anschlusswert Elektro 0,175 kW

Spannung 230 Volt Bruttogewicht 91 kg

Serienzubehör

5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen

SWS Einsetzbar Umgebungstemperatur

bis

38 °C

Raumfeuchte bis 60 % Kühlung Umluft Tauwasserverdunstung Ja

Abtauung Automatisch Wandstärke Isolierung 35 mm

Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt 302 |

Weitere Ansichten

















Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Mobiler Rahmen zum Unterbau KBS 902

GTIN: 4059395001839

Artikel-Nr.: 828965

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de