


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 1141 Opklapbare wagen



Wagen van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 klappbare beugels en met een klappbare etage. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Duits patent 100 62 425.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	900
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Etagehoogten (mm)</b>	230, 885
<b>Totale lengte (mm)</b>	1080
<b>Totale breedte (mm)</b>	620
<b>Totale hoogte (mm)</b>	930
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Wenk</b>	Afmetingen ingeklapt: 1320 x 620 x 365 (LxBxH mm)
<b>Gewicht (kg)</b>	40
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011417