

Artikelnummer: 66517

Kurzbeschreibung: Schneidemaschine
Metoschnitt 200

Langbeschreibung: Schneidemaschine
Metoschnitt Typ 200 mit Untergestell: Für den
professionellen Einsatz mit hohem
Schneideaufkommen. Schnittlänge 2000 mm.
Breitere Materialien können über die beidseitig
geöffneten Seitenteile geschoben und fortlaufend
bearbeitet werden. Antistatisch aufgebauter
Anlegetisch mit DIN- gerechten Ausrichtmarken, die
Lineatur auf der aktiven Andruckleiste und der
langlebige Schneidekopf ermöglichen einen
präzisen, rechtwinkligen Schnitt. Untergestell mit
abnehmbarem Auffangbeutel für

Papierabfälle
Arbeitshöhe: ca. 900 mm für Materialstärke: 0,8 mm
Schnittlänge: 2000
mm
Maße: B 2270 x T 460 x 1030 mm
Gewicht: 65 kg
Made in Germany!

