

Productinformatie

13 05 160

Bedradingstang



- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard


Algemeen

Artikel-nr.	13 05 160
EAN	4003773071426
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	139 g
Afmetingen	160 x 59 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen




Strippen



Lemmeten



Krimpen 0,5 tot 2,5 mm²



Grijpen

