

Artikelnummer:  
**92390**

EAN-Nummer:  
4000870923900

Name

**EB Panel Veluna VariFit IP44 4,5W 4000K 75mm Kunststoff**

Hersteller  
Paulmann

#### Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Scheinleistung	12 VA
Bestückung	4,5 W
Nennlichtstrom	400 lm
Entspricht Glühlampe	45 W
Lichtstrom LED-Modul	550 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra

#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Scheinleistung	12 VA
Gewicht brutto	144 g
Spannung	230 V
Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich	4.000 K
aufgenommene Leistung	6 W
Gewicht netto	96 g
Bestückung	incl. 1x4,5 W
Material	Kunststoff
Dimmbar	Nein
Form	rund
Farbe	Satin
Montageort Empfehlung	Wand- und Deckenmontage
Inklusive Leuchtmittel	✓

#### Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	11,6 x 8,6 x 5 cm
Zolltarifnummer	94054231900
Ursprungsland	CN

#### Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Garantie	5 Jahre

#### Abmessungen

Höhe	10"31 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	10"31 x x mm
Einbauöffnung	45-55 mm
Durchmesser	75 mm

#### Texte

Katalogname	Veluna VariFit
-------------	----------------

