

## Krause verrijdbare treden- platformladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,35 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm, balklengte 3,6 m, leuning beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 139751



## Krause Ladder met treden STABILO® Professional

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,35 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm
- balklengte 3,6 m
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- dwarstraverse 1,1 m breed
- 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- gewicht 23,5 kg

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	plaatsbesparend inlapbaar
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	breedte dwarstraverse	1,1 m
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	leuning	beide zijden
lengte paal	3,6 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
hoogte sokkel	2,35 m	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	2,35 m	spreidbeveiliging	ja
breedte sokkel	500 mm	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sokkel	450 mm	opbergbak	ja
werkhoogte	4,35 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	10	onderbouw	2 wielen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	gewicht	23,5 kg
in-/uitlapbaar	ja		