

## Lacont

### gif-/chemicaliënkast

#### storeLAB CS ECO 1200

Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel

Artikelnummer: 144727

storeLAB



## Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CS ECO 1200

### gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1903 x 1160 x 440 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord
- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 39 l
- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs





- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	vloeropvangbak	ja
meubeltype	kast	opvangvolume vloeropvangbak	39 l
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
opslagplaats	in de werkruimte	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende en giftige stoffen	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	kleur voorkant	zinkgeel // RAL1018
hoogte	1950 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1200 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
binnenhoogte	1903 mm	afsluitbaar	ja
binnenbreedte	1160 mm	sluitsysteem	cilinderslot
binnendiepte	440 mm	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatie
kast uitrusting	legborden	opslag	staand
legborden / schappen aantal	3 stuks	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
legbord-/niveautype	kiepveilig opvanglegbord	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering trbf	bedrijf conform TRbF 20-L
draagvermogen legbord	50 kg	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	98 kg

## Gerelateerde Producten

144730		opvanglegborden voor gif-/chemicaliënkast, voor kastbreedte 1200 mm, van staal vuurverzinkt
149137		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
221369		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage