

Hymer optrekladder SC 60

2 x 20 sporten met antislipprofiel,
balklengte 5,86 - 10,34 m, tweedelig,
van aluminium

Artikelnummer: 157768



Hymer Optrekladder SC 60

optrekladder

- 2 x 20 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 10,72 m
- balklengte 5,86 - 10,34 m
- breedte 355 mm
- tweedelig
- veilig in gebruik door uitklapbare telescoopgiek
- antislip klapvoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 36,8 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	veiligheidsuitrusting ladder	uitklapbare telescoopgiek
laddertype	optrekladder	onderbouw	antislip klapvoeten
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	5,86-10,34 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	10,72 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 20	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	DIN EN 131
breedte	355-425 mm	garantie	10 jaar
ladder uitvoering	tweedelig	gewicht	36,8 kg

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
656137		wandafstandshouder, voor staande ladder met sporten