

Rollcart kopwandwagen van gaasmateriaal



draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 400 mm,
platform van hout, opbouw 1
kopwand (rooster), constructie van
staal (gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



Artikelnummer: 158006

Rollcart Kopwandwagen van gaasmateriaal

Draagvermogen 400 kg

kopwandwagen van gaasmateriaal

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 400 mm
- laadhoogte 245 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 970 x 500 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (rooster)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks

type platformwagen	kopwandwagen van gaasmateriaal	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	400 kg	borgrand	nee
laadhoogte	245 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	850 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	400 mm	wiel-ø	160 mm
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
constructies	1 kopwand (rooster)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	950 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	970 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	500 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	26 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar