

Rollcart chariot à ridelles grillagé

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (grillage), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158009



Rollcart Chariot à ridelles grillagées

force 500 kg

chariot à ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 800 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (grillage)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	oui
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot à ridelles grillagé	rabattable	non
charge	500 kg	bordure de sécurité	non
hauteur de charge	285 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
rehausses	1 ridelle (grillage)	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
emboîtable	non	hauteur	990 mm
matériau de châssis	acier	longueur	1320 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	largeur	800 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	37 kg
matériau de finition	soudé		

Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158405		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage air, force 250 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

